

塑料气管
PLN-16X2-SW
订货号: 539065

FESTO



数据表

特性	值
外径	16 mm
流量相关弯曲半径	95 mm
内径	12 mm
最小弯曲半径	55 mm
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
工作压力说明	水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-30 °C...80 °C
产品重量 (取决于长度)	0.082 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 16 mm
颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PE