


开关阀

MS4-EE-1/8-10V24

订货号: 542580

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	活塞闸阀
驱动方式	电控
排气功能	不带节流选项
手控装置	按钮式
复位类型	弹簧复位
先导类型	先导驱动
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
工作压力	4 bar...10 bar
搭接	正重叠
C 值	4.5 l/sbar
b 值	0.5
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1000 l/min
持续通电率	100%
线圈的特性参数	24 V DC: 1.8 W
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...50 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
安装方式	管式安装 带附件 要么:
安装位置	可选
流向	不可逆
产品重量	273 g
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8

特性	值
气接口, 气口 3	G1/4
先导气源	内先导
电气接口	类型 C 插头 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝