

塑料气管
PEN-10X1,5-NT
订货号: 543249

FESTO



数据表

特性	值
外径	10 mm
流量相关弯曲半径	40 mm
内径	7 mm
最小弯曲半径	23.5 mm
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作压力说明	水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
环境温度	-30 °C...60 °C
产品重量 (取决于长度)	0.03766 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 10 mm
颜色	本色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PE