


基本阀

LFR-D-7-MIDI

订货号: 546463

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	带压力表的过滤减压阀
最大冷凝容积	1.45 fl oz (US)
保护罩	金属保护罩
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/4 准备
工作压力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
最大压力迟滞	3 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	330 ft ³ /min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	14 °F...140 °F
进出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	14 °F...140 °F
环境温度	14 °F...140 °F
产品重量	31.5 oz
安装方式	管式安装 带附件 要么：
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC