

**波纹管组件**  
**DADB-V6-100-S10-50**  
订货号: 553371

**FESTO**



**数据表**

| 特性                | 值                          |
|-------------------|----------------------------|
| 外径                | 93 mm                      |
| 规格                | 100                        |
| 行程范围              | 10 mm...50 mm              |
| 活塞杆加长件            | 25 mm                      |
| 设计                | 圆形                         |
| 安装位置              | 可选                         |
| 结构特点              | 波纹管组件<br>带管式排气             |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 3 - 高耐腐蚀能力                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L             |
| 介质耐受性             | 粉尘<br>芯片<br>油<br>润滑脂<br>汽油 |
| 防护等级              | IP54                       |
| 环境温度              | -10 °C...80 °C             |
| 产品重量              | 124 g                      |
| 安装方式              | 嵌入式<br>通过螺纹销               |
| 气动接口              | G1/4                       |
| 材料说明              | RoHS 合规                    |
| 连接件材料             | 加强型聚酰胺                     |
| 密封件材料             | NBR                        |
| 波纹管材料             | NBR                        |
| 螺纹销材料             | 高合金不锈钢                     |