

# 连接阀杆 KSK-185-

订货号: 562523

FESTO



## 数据表

特性	值
安装直径 1	35 mm
安装直径 2	35 mm
规格	185
标称长度	350 mm...2000 mm
最大轴向偏移	5 mm
安装位置	水平
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量 J0	72.61 kgcm <sup>2</sup>
转动惯量 J <sub>1</sub> , 每米额定长度	19.46 kgcm <sup>2</sup>
基本重量, 用于 0 毫米额定长度	5290 g
附加重量, 每米附加长度	1890 g
联轴器材料	高合金钢 阳极氧化锻造铝合金
硬管材料	高合金不锈钢
驱动轴材料	退火钢
材料说明	RoHS 合规