


气控阀
VUWG-L18-M52-R-G14
 订货号: 574269

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通, 单稳态
驱动方式	气动
阀尺寸	18 mm
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1300 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	2.5 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	弹簧复位 气动弹簧
网格尺寸	19 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	无
先导类型	直接
流向	有限可逆
搭接	不确定的重叠
先导压力	2.5 bar...10 bar
适用于真空	否
关闭时间	40 ms
打开时间	16 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室适用性, 根据ISO 14644-14	5 级, 符合 ISO 14644-1
介质温度	-5 °C...50 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	152 g

特性	值
安装方式	要么： 在 PR 气路板上 带通孔
先导气口 12	M5
先导气口 14	M5
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
气接口, 气口 3	G1/4
气接口, 气口 4	G1/4
气接口, 气口 5	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR
外壳材料	铝 阳极氧化