

**气路板模块**  
**VABM-B10-20E-G38-4-P3**  
订货号: 576443

**FESTO**



**数据表**

特性	值
网格尺寸	22 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	4
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	699 g
安装方式	带通孔
先导气口 12	G1/8
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 3	G3/8
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金