

气路板模块
VABM-B10-20S-G14-8-P3
订货号: 576471

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	22 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	8
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	762 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金