

拉杆
VMPAC-ZAS-485
订货号: 8025298

FESTO



数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
最大紧固扭矩	1.7 Nm
产品重量	109 g
材料说明	RoHS 合规
支架材料	不锈钢