

气路板模块
VABM-B10-25E-N12-5
订货号: 8026255

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	27.5 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	5
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	1818 g
安装方式	带通孔
先导气口 12	1/8 NPT
先导气口 14	1/8 NPT
气接口，气口 1	1/2 NPT
气接口，气口 3	1/2 NPT
气接口，气口 5	1/2 NPT
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金