

气路板
VABM-B10-30-G34-8-P53
订货号: 8026344

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	32 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	8
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	1768 g
安装方式	通过安装支架
气接口，气口 1	G3/4
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金