


气路板模块  
VABM-B10-30E-G34-5  
订货号: 8026362

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 网格尺寸                | 32 mm             |
| 安装位置                | 可选                |
| 最大阀位数量              | 5                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量                | 3194 g            |
| 安装方式                | 带通孔               |
| 先导气口 12             | G1/8              |
| 先导气口 14             | G1/8              |
| 气接口, 气口 1           | G3/4              |
| 气接口, 气口 3           | G3/4              |
| 气接口, 气口 5           | G3/4              |
| 材料说明                | RoHS 合规           |
| 气路板材料               | 精制铝合金             |