

固定节流阀
VFFG-T-F6-7
订货号: 8047353

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	节流功能
安装方式	带抽头
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
环境温度	-5 °C...60 °C
认证	c UL us - 认证 (OL)
规格	适用于直径 $\varnothing$ 5.8 mm
公称通径	0.7 mm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1.2 g
材料说明	RoHS 合规