


滚轮杠杆式阀
VMEF-R-M52-M-G18
订货号: 8049238

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通，单稳态
驱动方式	机械
宽度	20 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	750 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀 滚轮杠杆
复位类型	弹簧复位
最大行程限制（硬）	11.6 mm
公称通径	5.2 mm
使用说明	夹伤危险
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
流向	可逆
搭接	正重叠
横向驱动的最大驱动速度	1.4 m/s
最大开关频率	3 Hz
凸轮角	30 deg
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
环境温度说明	热量对磨损的影响
驱动力	38 N

特性	值
产品重量	240 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	G1/8
气接口, 气口 4	G1/8
气接口, 气口 5	G1/8
材料说明	RoHS 合规
安装连接件材料	镀锌钢
盖子材料	加强型聚酰胺
密封件材料	NBR
外壳材料	阳极氧化精制铝合金