


轴向安装组件
EAMM-A-N38-70GA
订货号: 8063586

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	50.4 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	14.5 kgmm²
可传递的扭矩	12.5 Nm
产品重量	810 g
接口代码，驱动器	N38
接口代码，电机输入	70GA
材料说明	RoHS 合规