

# 连接组件 DHAA-G-R3-32-B8-25

订货号: 8079218

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	32
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	100 g
安装方式	通过内螺纹安装
连接板材料	阳极氧化精制铝合金
螺钉材料	镀锌钢