


旋转式手柄阀
VHEF-H-P53C-M-N18
订货号: 8080954

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	三位五通中封式
驱动方式	手动
宽度	20 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	700 l/min
工作气口	1/8 NPT
工作压力	-0.95 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	弹簧复位
公称通径	5.2 mm
排气功能	带节流选项
使用说明	仅手动驱动
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
流向	可逆
搭接	正重叠
最大开关频率	0.5 Hz
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动扭矩	0.7 Nm
最大驱动力	200 N
驱动时的最大侧向力	200 N
产品重量	265 g
安装方式	面板式安装 带通孔 要么：
气接口，气口 1	1/8 NPT
气接口，气口 2	1/8 NPT

特性	值
气接口, 气口 3	1/8 NPT
气接口, 气口 4	1/8 NPT
气接口, 气口 5	1/8 NPT
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	加强型聚酰胺
密封件材料	NBR
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
杆材料	加强型聚酰胺