


液压缓冲器
DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9
订货号: 8161521

FESTO



数据表

特性	值
规格	7
行程	5 mm
缓冲	自调节
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	1 m/s
室温下的复位时间	0.2 s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
缓冲长度	5 mm
最大停止力	300 N
每个行程的最大能耗	3 J
每小时最大能耗	12000 J
最大残余能量	0.01 J
重置力	12 N
最小插入力	40 N
产品重量	20 g
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢
活塞杆材料	高合金钢
螺母材料	镀锌钢