

密封组件
VAVC-F12-SCD-13-T
订货号: 8180298

FESTO



数据表

特性	值
公称通径 DN	13
结构特点	心轴、滤芯和盖子（集成式）
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	305 g
材料说明	RoHS 合规
关断元件材料	PTFE