


穿板式快拧接头
SCK-PK-9
订货号: 9423

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	8 mm
安装位置	可选
设计	穿板式
工作压力时完整温度范围	0 Mpa...1.6 Mpa 0 psi...232 psi
工作压力完整温度范围	0 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
气接口, 气口 1	用于倒钩接头内径 9 mm, 带管接螺母
气接口, 气口 2	用于倒钩接头内径 9 mm, 带螺母
管接螺母材料	阳极氧化锻造铝合金
材料说明	RoHS 合规
螺母材料	镀锌钢
接头材料	阳极氧化锻造铝合金