

單向閥
H-3/4-B
訂貨編號: 11692

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	止回功能
氣動介面，氣口 1	G3/4
氣動介面，氣口 2	G3/4
安裝方式	擰入
工作壓力	0.04 Mpa...1.2 Mpa 0.4 bar...12 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安裝位置	可選
標準標稱流量 1->2 (6-5)	5900 l/min
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
最大緊固扭矩	60 Nm
產品重量	101 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR