

氣爪夾頭胚件
BUB-HGPD-80
訂貨編號: 1180954

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	80
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	5 °C...60 °C
每個抓手夾抓的產品重量	2170 g
安裝方式	透過通孔和定位套
材料說明	RoHS 合規
非機加工件材料	精製鋁合金