


平行安裝元件
EAMM-U-50-S38-42A-78
訂貨編號: 1217945

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	50
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	12.1 kgmm ²
與負載無關的摩擦扭矩	0.01 Nm
可傳遞的扭矩	1 Nm
產品重量	590 g
介面代碼，驅動器	S38
介面代碼，馬達輸入	42A
材料說明	RoHS 合規