

插入式接頭

QSH-10-8-50

訂貨編號: 130720

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	4.9 mm
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	50
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
關於工作壓力的提示	水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
環境溫度	-10 °C...80 °C
產品重量	1.3 g
氣動介面，氣口 1	插入式軸套 Ø 10 mm
氣動介面，氣口 2	插入式軸套 Ø 8 mm
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT