

快插接頭
NPQP-D-Q12-E-FD-P10
訂貨編號: 133095

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	11 mm
設計	直列式設計
套組規格	10
結構特點	推挽原理
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	19 g
氣動介面，氣口 1	用於 12 mm 外徑的氣管
氣動介面，氣口 2	用於 12 mm 外徑的氣管
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PP
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼