

聯軸器  
**EAMC-30-35-8-14**  
訂貨編號: 1453063

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                     |
|---------------------|-----------------------|
| 安裝直徑 1              | 8 mm                  |
| 安裝直徑 2              | 14 mm                 |
| 尺寸                  | 30                    |
| 標稱長度                | 35 mm                 |
| 安裝位置                | 可選                    |
| 最大轉速                | 8000 1/min            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 儲存溫度                | -25 °C...60 °C        |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%               |
| 環境溫度                | -25 °C...60 °C        |
| 慣性動量                | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩              | 8.2 Nm                |
| 產品重量                | 45 g                  |
| 材料說明                | RoHS 合規               |