

# 波紋管元件 EADB-V2-63-S401-500

訂貨編號: 1488365

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                          |
|---------------------|----------------------------|
| 外徑                  | 93 mm                      |
| 尺寸                  | 63                         |
| 行程範圍                | 401 mm...500 mm            |
| 活塞桿加長件              | 117 mm                     |
| 設計                  | 圓形                         |
| 安裝位置                | 可選                         |
| 結構特點                | 波紋管元件<br>具管式排氣             |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 3 - 高耐腐蝕能力                 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L             |
| 介質耐受性               | 粉塵<br>芯片<br>油<br>潤滑脂<br>汽油 |
| 防護等級                | IP65<br>符合 IEC 60529 標準    |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C             |
| 移動質量                | 267 g                      |
| 產品重量                | 391 g                      |
| 安裝方式                | 嵌入式<br>透過螺紋銷               |
| 氣動介面                | G1/4                       |
| 材料說明                | RoHS 合規                    |
| 連接件材料               | 精製鋁合金<br>陽極氧化              |
| 密封件材質               | NBR                        |
| 波紋管材料               | NBR                        |
| 止付螺絲材質              | 高合金不鏽鋼                     |