

電磁閥
VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-10
訂貨編號: 1492116

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	膜片式閥 強制嚮導工作
驅動方式	電控
密封原理	軟密封
安裝位置	電磁閥垂直
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	G1 1/2
電氣介面	類型 A 插頭 符合 EN 175301-803 標準 方形
公稱通徑	40 mm
閥功能	二口二位，常閉，單穩態
手動裝置	無
流向	不可逆
中等	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] 惰性氣體 礦物油 水 中性流體 按要求提供其他介質
標稱壓力 PN	40
壓差	0 Mpa 0 bar 0 psi
線圈的特性參數	24 V DC: 30.0 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
介質壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi

特性	值
最大黏度	22 mm ² /s
介質溫度	-10 °C...80 °C
環境溫度	-10 °C...35 °C
漏氣率符合 EN 12266-1	A
流量 Kv	22.5 m ³ /h
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	23500 l/min
打開時間	620 ms
關閉時間	1140 ms
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	鑄造黃銅
外殼物料編號	CW617N
密封件材質	NBR
螺絲材料	高合金不鏽鋼
螺絲的物料編號	1.4301
產品重量	4500 g
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟壓力設備指令
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力