

耳軸安裝件 SUA-80

訂貨編號: 157326

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	80
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...90 °C
產品重量	764 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	精製鋁合金
螺栓材料	鍍鋅鋼
套管材質	彈簧鋼
軸承材料	聚合物
螺絲材料	鍍鋅鋼
鎖的材料	彈簧鋼
軸材質	鋼 帶防護塗層