


過濾減壓閥 LFR-1-D-7-MAXI-A-NPT

訂貨編號: 173819

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
安裝位置	垂直
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	全自動
最大冷凝容積	80 cm ³
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	11000 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	1470 g
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要:
氣動介面, 氣口 1	1 NPT
氣動介面, 氣口 2	1 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC