

氣源處理裝置

FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

訂貨編號: 173882

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
安裝位置	垂直
冷凝水排放裝置	手動旋轉
過濾等級	40 µm
工作壓力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...7 bar
最大壓力遲滯	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	8500 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:::]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2390 g
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要：
氣動介面，氣口 1	3/4 NPT
氣動介面，氣口 2	3/4 NPT
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC