

短行程氣缸 ADVC-4-5-A-P

訂貨編號: 188055

FESTO



資料表

特性	值
行程	5 mm
活塞直徑	4 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	無
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	5.7 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	7.5 N
移動質量	0.25 g
產品重量	4.3 g
安裝方式	具通孔 具有附件 是否要:
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
密封件材質	HNBR NBR
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
活塞桿材質	精製鋁合金 陽極氧化處理