


扁平型氣缸
DZF-1 5/8"-6"-A-P-A
訂貨編號: 194216

FESTO



資料表

特性	值
行程	6 in
活塞直徑	1 5/8"
活塞桿的扭轉間隙 (+/-)	0.6 deg
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
工作模式	雙作用
扭矩/導向保護	橢圓形活塞
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	633 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	754 N
0 mm 行程的移動質量	120 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	24 g
每 10 m 行程的附加重量	16 g
0 mm 行程的基本重量	480 g
氣動介面	1/8 NPT
蓋子材料	鋁
密封件材質	FPM TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金鋼