

圓形氣缸

DSNU-3/4"- -P-A-S3


產品代號: 34271

FESTO

basierend auf DIN ISO 6432, f□ Positionserkennung.
 Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne
 zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen
 Dichtungsringen in den Endlagen.

用行程開關進行位置感測行程必須在10 mm 以上

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



代表範例



技術參數

特性	值
行程	10 ... 320 mm
活塞直徑	3/4"
基於標準	ISO 6432
緩衝	P: elastische Dichtungsringe/-platten beidseitig
活塞杆末端	陽螺紋
工作壓力	1 ... 10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	158.3 N
6 bar時的理論作用力, 進程	188.5 N
氣動連接	M22x1,5
蓋子的材料信息	鍛造鋁合金
密封件的材料信息	FPM NBR
活塞杆的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕
氣缸缸筒的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕