

**快鎖接頭**  
**CK-1/2-PK-13**  
訂貨編號: 4098

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                              |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 公稱通徑                | 11.7 mm                                        |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | 密封圈                                            |
| 安裝位置                | 可選                                             |
| 設計                  | 直列式設計                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi    |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...10 bar                             |
| 關於工作壓力的提示           | 水: 在最高溫度 50°C 時, 最大值為 0.6 MPa                  |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液態, 無冰) |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作<br>水: G 型螺紋只能使用 OL 型密封圈做為附加配件         |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                                 |
| 標稱扭矩                | 14 Nm                                          |
| 標稱鎖緊扭矩公差            | ± 20%                                          |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 G1/2                                       |
| 氣動介面, 氣口 2          | 用於倒鉤接頭內徑 13 mm, 具有螺帽                           |
| 管接螺帽材料              | 陽極氧化鍛造鋁合金                                      |
| 旋入螺釘的材料             | 陽極氧化精製鋁合金                                      |
| 材料說明                | RoHS 合規                                        |
| 密封圈材料               | 加強型聚醯胺<br>TPE-U(PU)                            |