

# 直角快插接頭 LCK-1/8-PK-4

訂貨編號: 4469

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 公稱通徑              | 2.9 mm                                      |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 密封圈                                         |
| 安裝位置              | 可選                                          |
| 設計                | L 型                                         |
| 套組規格              | 10                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...10 bar                          |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                              |
| 標稱扭矩              | 3.5 Nm                                      |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                                       |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 G1/8                                    |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 6 mm<br>用於倒鉤接頭內徑 4 mm，具有螺帽          |
| 管接螺帽材料            | 陽極氧化鍛造鋁合金                                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                                     |
| 密封圈材料             | 加強型聚醯胺<br>TPE-U(PU)                         |
| 中空螺栓材料            | 陽極氧化鍛造鋁合金                                   |
| 擺動接頭材料            | 壓鑄鋅                                         |