

氣路板
MHA3-PR2-3-1/8
訂貨編號: 525221

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	2
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
底座的安裝方法	通過通孔 具有 H 型導軌
閥的安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面，氣口 1/33	G1/4
氣動介面，氣口 2	內螺紋·G1/8
氣動介面，氣口 3/11	G1/4
底座材質	精製鋁合金