

電子模組
VMPA1-FB-EMG-8
訂貨編號: 533361

FESTO



資料表

特性	值
診斷	閥欠壓
最大閥位數量	4
最大閥線圈數	8
內部電流消耗，負載電壓	23 mA
內部電流消耗，工作電壓	8 mA
每個電磁線圈的標稱吸動電流	58 mA 最高達 24 ms
額定電流，含電流降低	24 ms 後為 9 mA
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 (安裝時)
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	20 g
外殼材質	POM
材料說明	RoHS 合規