


氣源處理裝置組合 MSB6N-1/2-FRC5:J1M1

訂貨編號: 533993

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
控制鎖	整合有掛鎖的旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	具壓力錶的過濾調壓閥 標準比例油霧器
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能
保護罩	塑膠濾杯保護罩
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	1.5 bar...20 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	3700 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-4:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1495 g
安裝方式	具有附件
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
材料說明	RoHS 合規