

分氣模組
MS6-A-IPM-80
訂貨編號: 543499

FESTO



資料表

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	156 g
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
中空螺栓材料	壓鑄鋁
模組連接件材質	壓鑄鋁
螺絲材料	鋼