


氣路板  
**VABM-C8-12E-G14-10-M1**  
訂貨編號: 557659

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 網格尺寸                | 12 mm             |
| 最大閥位數量              | 10                |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩        | 0.6 Nm            |
| 牆面安裝的最大緊固扭矩         | 5 Nm              |
| 產品重量                | 788 g             |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/4              |
| 氣動介面, 氣口 3          | G1/4              |
| 氣動介面, 氣口 5          | G1/4              |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 氣路板材質               | 精製鋁合金             |