

**快插接頭**  
**CRQS-3/8T-U**  
訂貨編號: 565343

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                            |
| 公稱通徑              | 0.335 in                                      |
| 安裝位置              | 可選                                            |
| 設計                | 直列式設計                                         |
| 套組規格              | 1                                             |
| 結構特點              | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-13.775 psi...203 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...14 bar                            |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 4 - 極高的耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                              |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                                       |
| 環境溫度              | -20 °C...150 °C<br>-4 °F...302 °F             |
| 產品重量              | 0.945 oz                                      |
| 合適的電纜             | PFAN                                          |
| 氣動介面，氣口 1         | 用於 3/8" 外徑的氣管                                 |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 3/8"                                  |
| 材料說明              | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質              | 高合金不鏽鋼                                        |
| 釋放環材料             | 高合金不鏽鋼                                        |
| 氣管密封件材料           | FPM                                           |
| 氣管夾緊元件材質          | 高合金不鏽鋼                                        |