


氣路板
VABM-B10-20-G38-2-P53-E
訂貨編號: 576414

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	22 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	2
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	240 g
安裝方式	透過安裝支架
氣動介面, 氣口 1	G3/8
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金