

**氣路板模組**  
**VABM-B10-20S-G14-9**

訂貨編號: 576424

**FESTO**



**資料表**

特性	值
網格尺寸	22 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	9
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	1012 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 3	G1/4
氣動介面, 氣口 5	G1/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金