

氣路板模組  
VABM-B10-25E-G12-8  
訂貨編號: 8026249

FESTO



資料表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 網格尺寸              | 27.5 mm           |
| 安裝位置              | 可選                |
| 最大閥位數量            | 8                 |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量              | 2709 g            |
| 安裝方式              | 具通孔               |
| 嚮導氣口 12           | G1/8              |
| 嚮導氣口 14           | G1/8              |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/2              |
| 氣動介面，氣口 3         | G1/2              |
| 氣動介面，氣口 5         | G1/2              |
| 材料說明              | RoHS 合規           |
| 氣路板材質             | 精製鋁合金             |