

精巧型氣缸
AEN-S-16-25-I-P
 訂貨編號: 8076497

FESTO



資料表

特性	值
行程	25 mm
活塞直徑	16 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	推
活塞桿端部	內螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
端位的衝擊能量	0.038 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	25 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	95 N
0 mm 行程的移動質量	6 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	4 g
0 mm 行程的基本重量	32.5 g
每 10 mm 行程的附加重量	18 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 是否要：
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
動態密封件材質	NBR
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼

