

球閥

VZBE-1/4-WA-63-T-2-F0304-V15V15

訂貨編號: 8089038

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	二通型球閥
驅動方式	機械
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	焊接端，根據 ASME B16.11
開關位置指示器	插槽方向 = 流向
法蘭孔型	F03 F04
內徑	11.6 mm
公稱通徑 DN	8
閥功能	2/2
流向	可逆
標稱壓力 PN	63
過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN	7 Nm
基於標準	ASME B16.11 ISO 5211
中等	水蒸氣 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:] 惰性氣體 水 中性流體
介質溫度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	19 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	壓鑄不鏽鋼
外殼物料編號	1.4408/CF8M
閥座密封件材質	改性聚四氟乙烯

特性	值
密封件材質	FPM PTFE
滾珠材料	壓鑄不鏽鋼
滾珠的物料編號	1.4408/CF8M
軸材質	高合金不鏽鋼
編號軸材料	1.4401
產品重量	400 g
認證	CRN
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力