

電磁線圈
VACC-S18-120-K4-2U-KS4ME
訂貨編號: 8118320

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, 功率 12.0 VA 110 V DC: 12.0 W
允許的電壓波動	-15%/+10%
歐盟境外防爆認證	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
防爆	區 1 (KR) 防爆區 21 (KR)
證書簽發機構	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
氣體防爆阻燃類型	Ex e mb IIC T4
防塵的防爆阻燃類型	Ex tD A21 IP66 T120°C
防爆環境溫度	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP66
產品重量	580 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5
材料說明	RoHS 合規