

塑膠氣管
PUN-H-SF-16X3,1-SW
訂貨編號: 8167910

FESTO



資料表

特性	值
外徑	16 mm
流量相關彎曲半徑	73 mm
內徑	9.85 mm
最小彎曲半徑	30 mm
使用說明	TPE-U 基於乙太網路
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.3 Mpa -13.775 psi...188.5 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...13 bar
關於工作壓力的提示	水：與溫度相關的工作壓力，參見圖表，0 - 60°C 時最高 0.7 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
材料的防火測試	UL94 HB
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-35 °C...80 °C
產品重量（取決於長度）	0.145 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 16 mm
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 54 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)